WXA696

Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	24 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	2.6 mA

Dimensions

Profondeur	17.55 mm
Hauteur	17.1 mm
Largeur	17.1 mm

Puissance

Courant absorbé	max. 1.1 mA

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur

Gestion de l'éclairage

Type de Lampe	LED

Equipement

Intègere porte étiquette transparent	Non

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Composition	autre

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification