



WXD001D

Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 2 modules dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 8 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 44.7 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Couleur RAL RAL 1013 - Blanc perlé

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition autre