



WXD001H

**Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 2 modules pure**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Dimensions**

Profondeur 8 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 44.7 mm

**Capacité**

Nombre de postes 1

**Matières**

Couleur blanc

Type de traitement de surface non traitée

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

Intègre porte étiquette transparent Non

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Identification**

Série gallery

Composition autre