



WXD011B

Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 7.4 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 22.2 mm

Matières

Couleur blanc

Type de traitement de surface non traitée

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition autre