



WXD011T

Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 7.4 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 22.2 mm

Matières

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Type de traitement de surface laqué

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition autre