



WXD100H

Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Dimensions

Profondeur	17.2 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

Matières

Décor	antibactérien
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	non traitée

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C