



WXD202D

## Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules dune

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Type             | jack modulaire |
| Mode de fixation | clipsé         |

#### Connectivité

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Sortie | avec sortie droite |
|--------|--------------------|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 8.4 mm |
| Hauteur    | 45 mm  |
| Largeur    | 45 mm  |

#### Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

#### Matières

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Décor                         | dune                   |
| Couleur RAL                   | RAL 1013 - Blanc perlé |
| Type de traitement de surface | non traitée            |

#### Equipement

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| platine support / bague support | sans support |
|---------------------------------|--------------|

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

#### Sécurité

|   |    |
|---|----|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 05 |
|---|----|

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10...35 °C |
| Température de stockage/transport | -10...50 °C |

#### Identification

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Applications    | Technique de communication |
| Série           | gallery                    |
| Composition     | autre                      |
| Avec impression | Non                        |