



WXD202H

Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|------------------|----------------|
| Type | jack modulaire |
| Mode de fixation | clipsé |

Connectivité

| | |
|--------|--------------------|
| Sortie | avec sortie droite |
|--------|--------------------|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 8.4 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

Capacité

| | |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

Matières

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Décor | antibactérien |
| Couleur | blanc |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Equipement

| | |
|---------------------------------|--------------|
| platine support / bague support | sans support |
|---------------------------------|--------------|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|----|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 05 |
|---|----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service | -10...35 °C |
| Température de stockage/transport | -10...50 °C |

Identification

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Applications | Technique de communication |
| Série | gallery |
| Composition | autre |
| Avec impression | Non |