



WXD300T

Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 7.4 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 22.2 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Matière polycarbonate (PC)

Aspect de la surface mat satiné

Type de traitement de surface laqué

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition autre