



WXD301D

Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery dune

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 7.4 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 22.2 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Couleur dune

Couleur RAL RAL 1013 - Blanc perlé

Matière polycarbonate (PC)

Aspect de la surface brillant

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition autre