



WXD301T

## Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery titane

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Dimensions

Profondeur 7.4 mm

Hauteur 44.6 mm

Largeur 22.2 mm

#### Capacité

Nombre de postes 1

#### Matières

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Matière polycarbonate (PC)

Aspect de la surface mat satiné

Type de traitement de surface laqué

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

#### Identification

Série gallery

Composition autre