



WXD744B

Enjoliveur VDI gallery 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 8.4 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor pure

Couleur blanc

Matière polycarbonate (PC)

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Avec impression Non