



WXF015B

Interrupteur gallery 2 modules 2 poles 16A white

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur	34 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Equipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C