



WXF023

Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal extérieur

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur	34 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
---	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
