



WXF024

## Bouton poussoir gallery a tirage 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	à tirage
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur	40.35 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

#### Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

#### Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
---	----

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

---

**Identification**

---

Série	gallery
Composition	mécanisme

---