



WXF052

Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre

Caractéristiques techniques

Fonctions

Télécommandable	Non
Fonction enclencher	Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Puissance

Puissance maximum en incandescent par sortie	20 / 300 W
--	------------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Détection

Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de mouvement
Distance de détection frontale	12 m
Distance de détection latérale	8 m

Gestion de l'éclairage

Seuil de détection	5 / 1000 Lux
--------------------	--------------

Connexion

Type de connexion	borne à vis
-------------------	-------------

Configuration

Temporisation à l'enclenchement	0 s
Temporisation au déclenchement	0 s

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	03
---	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
------------------------	------------

Identification

Série	gallery
-------	---------