



WXF055

## Interrupteur a carte hotel gallery

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	carte hôtel
Mode de fixation	encastré

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

#### Dimensions

Profondeur de montage	75 mm
Profondeur produit installé	51 mm

#### Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

#### Équipement

Éclairage	pour éclairage
-----------	----------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...50 °C
Température de stockage/transport	-25...70 °C

#### Identification

Série	gallery
Type d'interrupteur pour appareils	No