



WXF080

Volet roulant connecte gallery

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	2.1 A
-------------------------	-------

Détection

Avec capteur de lumière	0
-------------------------	---

Matières

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Installation, montage

Mode de fixation	Montage frontal
------------------	-----------------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Raccordement à vis

Equipement

Avec programme aléatoire	Oui
--------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Identification

Série	gallery
-------	---------