



WXF105

Prise de courant gallery rénovation 2P+T

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Nombre de modules 2

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Dimensions

Profondeur 35.85 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Matières

Couleur gris foncé

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

Connexion

Type de connexion Quickconnect

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Composition mécanisme