



WXF160B

## Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Nombre de modules 6

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

### Dimensions

Profondeur 40.25 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

### Porte, couvercle

Plaques boîtier complet

### Matières

Décor pure

Couleur blanc

Type de traitement de surface non traitée

Finition métallique Non

### Connexion

Type de connexion Quickconnect

### Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

### Standards

Directive européenne WEEE concerné

### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

### Conditions d'utilisation

Température de service

-10...35 °C

**Identification**

---

Série

gallery

Composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)