



WXF160D

**Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Nombre de modules 6

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale 250 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 16 A

**Dimensions**

Profondeur 40.25 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

**Porte, couvercle**

Plaques boîtier complet

**Matières**

Décor dune

Couleur RAL RAL 1013 - Blanc perlé

Type de traitement de surface non traitée

Finition métallique Non

**Connexion**

Type de connexion Quickconnect

**Équipement**

Intègre porte étiquette transparent Non

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-10...35 °C

**Identification**

---

Série

gallery

Composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)