



WXF160T

Prise de courant Schuko gallery 2P+T titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Nombre de modules 6

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 40.25 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Porte, couvercle

Plaques boîtier complet

Matières

Décor titane

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Type de traitement de surface laqué

Finition métallique Oui

Connexion

Type de connexion Quickconnect

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Conditions d'utilisation

Température de service

-10...35 °C

Identification

Série

gallery

Composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)