



WXF224

## Prise RJ45 gallery cat.6 FTP

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type	FTP
Mode de fixation	encastré

#### Connectivité

Sortie	avec sortie droite
--------	--------------------

#### Dimensions

Profondeur	34.6 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

#### Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

#### Matières

Décor	noir
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat

#### Câble

Plage AWG	AWG 26-22
-----------	-----------

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Protection	avec couvercles à clapet de protection contre la poussière

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

#### Identification

Applications	Technique de communication
Série	gallery
Composition	mécanisme