



WXF232

**Prise RJ45 gallery cat.6 STP 2 modules incliné a 45°**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type	UTP
Mode de fixation	encastré

**Connectivité**

Sortie	avec sortie oblique à 45°
--------	---------------------------

**Dimensions**

Profondeur	34.6 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

**Atténuation**

Atténuation de transmission	3 dB
-----------------------------	------

**Capacité**

Nombre de postes	1
------------------	---

**Matières**

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat

**Câble**

Plage AWG	AWG 26-22
-----------	-----------

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Protection	avec couvercles à clapet de protection contre la poussière

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

**Identification**

Applications	Technique de communication
--------------	----------------------------

Série

gallery

Composition

mécanisme