



WXF233

Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°

Caractéristiques techniques

Architecture

Type	FTP
Mode de fixation	encastré

Connectivité

Sortie	avec sortie oblique à 45°
--------	---------------------------

Dimensions

Profondeur	38 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Atténuation

Atténuation de transmission	3 dB
-----------------------------	------

Capacité

Nombre de postes	1
------------------	---

Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat

Câble

Plage AWG	AWG 26-22
-----------	-----------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Protection	avec couvercles à clapet de protection contre la poussière

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Applications	Technique de communication
--------------	----------------------------

