



WXF251

**Prise TV gallery BNC traversante 10 db 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation encastré

**Connectivité**

Bande passante 4 - 862 MHz

**Dimensions**

Profondeur 34 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

**Capacité**

Nombre de postes 1

**Matières**

Matière Plastique + metal

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Identification**

Série gallery

Composition mécanisme