



WXF256

Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Connectivité

Bande passante 4 - 2400 MHz

Dimensions

Profondeur 34 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Matière Plastique + metal

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition mécanisme