



WXF258

## Prise TV gallery type F 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Connectivité

Bande passante 4 - 2400 MHz

#### Dimensions

Profondeur 34 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

#### Capacité

Nombre de postes 1

#### Matières

Matière Plastique + metal

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs  
mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

#### Identification

Série gallery

Composition mécanisme