



WXF316

Thermostat fil pilote gallery

Caractéristiques techniques

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 250 V

Fréquence assignée 50 Hz

Dimensions

Largeur produit installé 45 mm

Mesures

Plage de réglage de la consigne 5 / 30 °C

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural 2

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V

Matières

Couleur blanc

Connexion

Type de connexion Raccordement à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0...50 °C

Température de stockage/transport -20...60 °C

Teplota raccordement supplémentaire pour capteur de température externe

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

Identification

Applications Régulation HVAC

Série gallery