



WXF422B

## Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules 4

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Profondeur 45 mm

Hauteur 42.5 mm

Largeur 90 mm

#### Porte, couvercle

Plaques boîtier complet

#### Matières

Décor pure

Couleur blanc

Type de traitement de surface non traitée

#### Connexion

Type de connexion Quickconnect

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

#### Identification

