



WXF422R

**Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Nombre de modules 4

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale 250 V

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 16 A

**Dimensions**

Profondeur 45 mm

Hauteur 42.5 mm

Largeur 90 mm

**Porte, couvercle**

Plaques boîtier complet

**Matières**

Décor red

Type de traitement de surface non traitée

**Connexion**

Type de connexion Quickconnect

**Equipement**

Intègre porte étiquette transparent Non

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Identification**

Série gallery

