



WXF422V

Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 4

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Profondeur 45 mm

Hauteur 42.5 mm

Largeur 90 mm

Porte, couvercle

Plaques boîtier complet

Matières

Décor green

Couleur vert

Type de traitement de surface non traitée

Connexion

Type de connexion Quickconnect

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP20

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

