



WXF436N

Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery night

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur	52 mm
Profondeur de montage	52 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Matières

Décor	night
Couleur	noir intense
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Equipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
---	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
