



WXF436T

**Interrupteur 16AX pour multi-prises Gallery 2P+T titane**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

**Compatibilité**

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	16 AX
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur	52 mm
Profondeur de montage	52 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

**Matières**

Décor	titane
Couleur	aspect aluminium
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Type de traitement de surface	non traitée

**Connexion**

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

**Équipement**

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
---	----

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

---

**Identification**

---

Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

---