



WXF601

Voyant lumineux gallery rouge et vert 2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Dimensions

Profondeur 41.2 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Puissance

Puissance max. par point de chargement 1.4 W

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Couleur gris foncé

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière Plastique + metal

Type de traitement de surface non traitée

Gestion de l'éclairage

Type de Lampe LED

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition mécanisme avec enjolveur (ou doigt)