



WXF610

Arrêt d'urgence gallery a clefs

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	clé
Mode de fixation	clipsé

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	Plastique + metal
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Type de connexion	Raccordement à vis
-------------------	--------------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
