



WXF611

## Arret d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	clé
Mode de fixation	clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

#### Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	Plastique + metal
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

#### Connexion

Type de connexion	Raccordement à vis
-------------------	--------------------

#### Equipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

---

**Identification**

---

Série	gallery
Composition	mécanisme

---