



WXF615T

Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	clé
Mode de fixation	clipsé

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	51.3 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Matières

Décor	titane
Couleur	aspect aluminium
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	laqué

Connexion

Type de connexion	Raccordement à vis
-------------------	--------------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	gallery
Composition	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale