



WXF616B

Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	clé
Mode de fixation	clipsé

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	51.3 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Matières

Décor	pure
Couleur	blanc
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Type de connexion	Raccordement à vis
-------------------	--------------------

Equipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	gallery
Composition	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
