



WXF641

**SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Sortie avec sortie droite

**Dimensions**

Profondeur 34.7 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

**Capacité**

Nombre de postes 1

**Matières**

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface non traitée

**Équipement**

platine support / bague support sans support

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Identification**

Série gallery

Composition mécanisme