

WXF641

SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis

Caractéristiques techniques

Connectivité	
Sortie	avec sortie droite

Dimensions	
Profondeur	34.7 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Capacité	
Nombre de postes	1

Matières	
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Equipement	
platine support / bague support	sans support

Standards	
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation	
Température de service	-10…35 °C
Température de stockage/transport	-10…50 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification