



WXF687T

Sortie de fil gallery 1 module titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 29.5 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 22.5 mm

Matières

Décor titane

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Type de traitement de surface laqué

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition Éléments de base avec plaque de recouvrement centrale

Avec impression Non