



WXP0008

Plaque gallery plastique injecté 8 modules entraxe 71mm pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 235 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor pure

Couleur blanc

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Equipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition Cadre apparent