



WXP0101

**Plaque gallery plastique peint 1 module titane**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Dimensions**

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 80 mm

Largeur 40 mm

**Capacité**

Nombre de postes 1

**Matières**

Décor titane

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface laqué

**Installation, montage**

Sens de montage horizontal

**Équipement**

Intègre porte étiquette transparent Non

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

**Identification**

Série gallery

Composition Cadre apparent