



WXP0134

Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 149 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor titane

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Série gallery

Composition Cadre apparent