



WXP0222

Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 57mm night

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 145 mm

Largeur 92 mm

Capacité

Nombre de postes 2

Matières

Décor night

Couleur noir intense

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Sens de montage vertical

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C

Identification

Composition Cadre apparent