



WXP0502

Plaque gallery plastique peint rosé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 92 mm

Capacité

Nombre de postes 1

Matières

Décor rosé

Matière polycarbonate (PC)

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C