



WXP1005

**Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | clipsé |
|------------------|--------|

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 9.3 mm |
| Hauteur    | 88 mm  |
| Largeur    | 163 mm |

**Capacité**

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

**Matières**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Décor                         | anthracite           |
| Couleur                       | gris anthracite      |
| Couleur RAL                   | RAL 7021 - Gris noir |
| Matière                       | polycarbonate (PC)   |
| Aspect de la surface          | mat                  |
| Type de traitement de surface | laqué                |

**Installation, montage**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Sens de montage | horizontal |
|-----------------|------------|

**Équipement**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Intègre porte étiquette transparent | Non |
|-------------------------------------|-----|

**Standards**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

**Sécurité**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 05   |
| Indice de protection IP                           | IP21 |
| Conformité REACH                                  | Oui  |
| Conforme à la directive RoHS                      | Oui  |

**Conditions d'utilisation**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10...35 °C |
| Température de stockage/transport | -10...50 °C |