WXP2022

Plaque gallery 2 postes verticale 57mm placage aluminium

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Dimensions	
Profondeur	9.3 mm
Hauteur	145 mm
Largeur	92 mm
Capacité	
Nombre de postes	2
Matières	
Décor	aluminium
Couleur	aspect aluminium
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	brossé
Installation, montage	
Sens de montage	vertical
Equipement	
Intègere porte étiquette transparent	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Conforme à la directive RoHS	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10…35 °C
Température de stockage/transport	-10…50 °C
Identification	
Composition	Cadre apparent

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification