



WXP2043

Plaque gallery 3 postes verticale 71mm placage aluminium

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Profondeur 9.3 mm

Hauteur 230 mm

Largeur 92 mm

Capacité

Nombre de postes 3

Matières

Décor aluminium

Couleur aspect aluminium

Couleur RAL RAL 9006 - Aluminium blanc

Aspect de la surface mat

Type de traitement de surface brossé

Installation, montage

Sens de montage vertical

Équipement

Intègre porte étiquette transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 05

Indice de protection IP IP21

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -10...35 °C

Température de stockage/transport -10...50 °C